



GRUNDIG MGK 9030 ProClub - wielofunkcyjna maszynka do strzyżenia z technologią BeardCare

Indeks: **799423** Producent: **GRUNDIG** Kod producenta: **GMS3510**

Cena: **146.99 zł**

Opis

GRUNDIG MGK 9030 ProClub wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia włosów, czujnik BeardCare, do użytku na mokro i sucho, z technologią akumulatora litowo-jonowego, zestaw do cięcia z powłoką tytanową,

Producent: GRUNDIG

- Czujnik BeardCare wykrywa w czasie rzeczywistym gęstość włosów brody i reguluje silnik. Rozpoznawane są już ogolone miejsca i zmniejsza wydajność; w przypadku grubszych włosów wydajność jest zwiększona. W ten sposób skutecznie zmniejsza podrażnienia skóry
- Technologia Titanium Blades: Dzięki wysokiej jakości zestawowi tnącemu z powłoką tytanową uzyskasz dokładne i nieskomplikowane cięcie włosów i brody
- Wet & Dry: idealnie nadaje się do stosowania z żel pod prysznicem lub pianką do golenia. Ten zestaw do strzyżenia włosów nadaje się do cięcia na mokro i na sucho oraz do higienicznego czyszczenia pod bieżącą wodą
- Czas pracy akumulatora wynosi 120 min, a czas ładowania wynosi 90 min + funkcja szybkiego ładowania. Technologia SelfSharpening zapewnia samoostrzący system ostrzy dla nieskomplikowanego cięcia włosów i brody
- Akcesoria: 3 grzebienie do różnych długości cięcia (grzebień 1: 3-5-7-9-11-13 mm; grzebień 2: 15-17-19-21-23-25 mm; grzebień 3: 1-1,5-2 mm), zestaw do strzyżenia włosów i brody, nasadka do strzyżenia włosów w nosie i uszach, nasadka do strzyżenia włosów w nosie i uszach, nasadka do strzyżenia włosów na ciele, nasadka do strzyżenia włosów Mini nasadka do golgolenia, detal - Trymer, stacja ładująca i torba do przechowywania

- **Nazwa modelu:** MGK9030
- **punkt znaku wypunktowania:** Czujnik BeardCare wykrywa w czasie rzeczywistym gęstość włosów brody i reguluje silnik. Rozpoznawane są już ogolone miejsca i zmniejsza wydajność; w przypadku grubszych włosów wydajność jest zwiększona. W ten sposób skutecznie zmniejsza podrażnienia skóry, Technologia Titanium Blades: Dzięki wysokiej jakości zestawowi tnącemu z powłoką tytanową uzyskasz dokładne i nieskomplikowane cięcie włosów i brody, Wet & Dry: idealnie nadaje się do stosowania z żel pod prysznicem lub pianką do golenia. Ten zestaw do strzyżenia włosów nadaje się do cięcia na mokro i na sucho oraz do higienicznego czyszczenia pod bieżącą wodą, Czas pracy akumulatora wynosi 120 min, a czas ładowania wynosi 90 min + funkcja szybkiego ładowania. Technologia SelfSharpening zapewnia samoostrzący system ostrzy dla nieskomplikowanego cięcia włosów i brody, Akcesoria: 3 grzebienie do różnych długości cięcia (grzebień 1: 3-5-7-9-11-13 mm; grzebień 2: 15-17-19-21-23-25 mm; grzebień 3: 1-1,5-2 mm), zestaw do strzyżenia włosów i brody, nasadka do strzyżenia włosów w nosie i uszach, nasadka do strzyżenia włosów w nosie i uszach, nasadka do strzyżenia włosów na ciele, nasadka do strzyżenia włosów Mini nasadka do golgolenia, detal - Trymer, stacja ładująca i torba do przechowywania
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** GRUNDIG
- **grupa docelowa:** Mężczyźni

- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** GMS3510
- **pleć docelowa:** unisex
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 2
- **kolor:** Czarny matowy / czerwony
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.741 kilograms
- **producent:** GRUNDIG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4013833050582
- **zalecane węzły przeglądania:** 20805701031
- **numer modelu:** MGK9030
- **nazwa przedmiotu:** GRUNDIG MGK 9030 ProClub wielofunkcyjny zestaw do strzyżenia włosów, czujnik BeardCare, do użytku na mokro i sucho, z technologią akumulatora litowo-jonowego, zestaw do cięcia z powłoką tytanową,
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-11-01T01:34:51.688Z
- **materiał:** Tytan
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Czas pracy akumulatora	120 minut
Czas ładowania	90 minut
Na mokro i sucho	Tak
Nasadki w zestawie	3 grzebienie do regulacji długości (1-25 mm)

Zdjęcia



