



Precyzyjny Ręczny Stolik Liniowy SEM60-AC

Indeks: **814445** Producent: **Garosa** Kod producenta: **Garosabzxcqat8vo**

Cena: **183.46 zł**

Opis

Ręczny stolik liniowy X SEM60-AC, stolik przesuwny z ręcznym mikrometrem, platforma do precyzyjnego przycinania, rolka poprzeczna X, stolik do pozycjonowania liniowego 60 * 60 mm

Producent: Garosa

- **【TYP】** Ten liniowy etap X to pojedynczy X dla szyny ślizgowej prowadnicy liniowej.
- **【MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI】** Stopnie liniowe X wykonane są z wysokiej jakości stopów aluminium z czarnym anodowanym wykończeniem, które są trwałe i trwałe.
- **【WYSOKA WYDAJNOŚĆ】** Te liniowe etapy X charakteryzują się wysoką dokładnością, znakomitą wykonaniem, gładką powierzchnią, niskim współczynnikiem tarcia i wysoką wszechstronnością.
- **【ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE】** Rezystancja obciążenia tych liniowych etapów X wynosi 49,0 N, możesz na to zwrócić uwagę.
- **【ZASTOSOWANIA】** Te liniowe etapy X są szeroko stosowane w maszynach produkcyjnych, sprzęcie testowym, optycznym pomiarze próbnym, dostrajaniu przesunięcia, precyzyjnym pozycjonowaniu, ruchu ilościowym itp.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.298 kilograms
- **producent:** Garosa
- **waga przedmiotu:** 0.3 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0789904530133, 789904530133
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007692031
- **punkt znaku wypunktowania:** **【TYP】** Ten liniowy etap X to pojedynczy X dla szyny ślizgowej prowadnicy liniowej., **【MATERIAŁY WYSOKIEJ JAKOŚCI】** Stopnie liniowe X wykonane są z wysokiej jakości stopów aluminium z czarnym anodowanym wykończeniem, które są trwałe i trwałe., **【WYSOKA WYDAJNOŚĆ】** Te liniowe etapy X charakteryzują się wysoką dokładnością, znakomitą wykonaniem, gładką powierzchnią, niskim współczynnikiem tarcia i wysoką wszechstronnością., **【ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE】** Rezystancja obciążenia tych liniowych etapów X wynosi 49,0 N, możesz na to zwrócić uwagę., **【ZASTOSOWANIA】** Te liniowe etapy X są szeroko stosowane w maszynach produkcyjnych, sprzęcie testowym, optycznym pomiarze próbnym, dostrajaniu przesunięcia, precyzyjnym pozycjonowaniu, ruchu ilościowym itp.
- **Opis produktu:** Specyfikacja: Stan: 100% nowy Model: SEM60-AC Materiał: Stop aluminium (wykończenie anodowane na czarno) Rozmiar stołu: 60*60mm Odporność na obciążenie: 49,0N Skok: ± 6,5 mm Dokładność mapy centymetrowej: 0,01 mm Równoległość: 30um Równoległość ruchu: 10um Rzeczywista prostoliniowość: 3um Regulacja odległości ruchu: Głowica różnicowa mikrometryczna Szyna ślizgowa : Prowadnica liniowa Typ szyny: Typ poprzecznej rolki Przybliżona waga. 300g Rozmiar: ok. 119,3 * 72 * 24,5 mm / 4,7 * 2,8 * 1,0 cala Lista pakietów: 1 * stopnie liniowe
- **marka:** Garosa
- **ogólne słowo kluczowe:** Stolik liniowy Ręczny Stolik liniowy x Stolik liniowy x Krzyżoworolkowy Stolik liniowy Oś

liniowa Precyzyjne dostrajanie Stołu liniowego x Ręczny Stolik liniowy Platforma wydajności Precyzyjne pozycjonowanie

- **nazwa przedmiotu:** Ręczny stolik liniowy X SEMX60-AC, stolik przesuwny z ręcznym mikrometrem, platforma do precyzyjnego przycinania, rolka poprzeczna X, stolik do pozycjonowania liniowego 60 * 60 mm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-09-03T08:51:13.160Z
- **numer części:** Garosabzxcqat8vo

Parametry

Materiał	Aluminium anodowane
Wymiary	60 x 60 mm
Obciążenie	49 N

Zdjęcia

